

## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDB0010E04



## Приложение

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Без силикон | да                                                              |

## Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Клас на защита                    | II                  |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                   |

## Условия на работа

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Околна температура [°C]                                      | -25...70            |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]             | 5...70              |
| Температура на съхранение [°C]                               | -25...55            |
| Съхранение на влажно [%]                                     | 10...100            |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Защита                                                       | IP 65; IP 67        |

## Механични данни

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Тегло [g]            | 339,5                                |
| Размери [mm]         | 26,5 x 15,5 x 36,5                   |
| Материал             | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM |
| Материал на гайката  | месинг, с никелово покритие          |
| Заварачни приложения | да                                   |



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDB0010E04

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 5 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен  
 BN = кафяв  
 BU = син  
 WH = бял