


## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0025L04



## Приложение

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                      |
| Без силикон | да                                                                              |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC |
| Клас на защита                    | III               |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |
| Обща текуща оценка (UL) [A]       | 3                 |

## Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...100                   |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...50                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | 5...100                     |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...50                |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Тегло [g]    | 1187                                  |
| Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                      |
| Материал     | корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM |



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0025L04

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал на гайката  | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                                            |
| Заварачни приложения | да                                                                                                            |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела                                          |
|                      | Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване > 1 Mio.                                                                                     |
|                      | Натоварване на усукване ± 180 °/m                                                                             |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване


Кабел: 25 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



## Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| WH = | бял                         |



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0025L04

## диаграми и графики

защитни характеристики



x Честота (MHz)

y Характеристики на екрана (dB)

Според DIN EN 60512-23-3