
EVT405

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050VAS0002L05



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Обща текуща оценка (UL)	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	112,2
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал		корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM

EVT405

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050VAS0002L05

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял


EVT405

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050VAS0002L05

диаграми и графики

защитни характеристики



x Честота (MHz)

y Характеристики на екрана (dB)

Според DIN EN 60512-23-3