


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0002L05



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Обща текуща оценка (UL) [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...50 °C
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	116,6
Размери [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM



Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0002L05

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване > 1 Mio.
	Натоварване на усукване ± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



Цветовете на проводниците :


BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 GY = сив
 WH = бял

Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0002L05

диаграми и графики

защитни характеристики



x Честота (MHz)

y Характеристики на екрана (dB)

Според DIN EN 60512-23-3