


EVT071



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0002E04



Приложение

Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...50 °C
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT071



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0002E04

Механични данни		
Тегло [g]	112,5	
Размери [mm]	15,5 x 15,5 x 49	
Материал	корпус: PVC оранжев	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Електрическо свързване - щекер	
Съединител: 1 x M12, прав; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm	



EVT071



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0002E04

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял