



Свързващ кабел

VDOGH050VAS00,3E05STA050VAS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Обща текуща оценка (UL) [A]		3
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50 °C
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел


VDOGH050VAS00,3E05STAN050VAS

Механични данни	
Тегло [g]	46,2
Размери [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване > 1 Mio.
	Натоварване на усукване ± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, оранжев, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка





Свързващ кабел

VDOGH050VAS00,3E05STAH050VAS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

