



Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0015E05



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Обща текуща оценка (UL)	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел с конектор


ADOAH050VAS0015E05

Механични данни		
Тегло	[g]	124,7
Формиран корпусен материал		PVC
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал		EPDM
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 15 m, PVC, оранжев, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Електрическо свързване - Конектор	
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, оранжев; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm	



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял