



## Свързващ кабел

VDOAH040VAS0005E04STAH040VAS



## Приложение

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост      |
| Без силикон | да                                                              |

## Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Клас на защита                    | II                  |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                   |

## Условия на работа

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                      | -25...100                   |
| Забележка за температурата на околната среда                 | cULus: ...50                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]             | 5...100                     |
| Забележка за температурата на околната среда (движение)      | cULus: ...50                |
| Температура на съхранение [°C]                               | -25...55                    |
| Съхранение на влажно [%]                                     | 10...100                    |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Защита                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Свързващ кабел

VDOAH040VAS0005E04STAH040VAS

| Механични данни      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло [g]            | 216,7                                                                                                         |
| Размери [mm]         | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                                                            |
| Материал             | корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM                                                                         |
| Материал на гайката  | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                                            |
| Заварачни приложения | да                                                                                                            |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела                                          |
|                      | Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване > 1 Mio.                                                                                     |
|                      | Натоварване на усукване ± 180 °/m                                                                             |

| Забележки             |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Връзка





## Свързващ кабел

VDOAH040VAS0005E04STAH040VAS

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

