

## Свързващ кабел

VDOAF040VAS0001E03STGF030VAS



## Приложение

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост      |
| Без силикон | да                                                              |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC |
| Клас на защита                    | III               |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3                 |

## Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...80                    |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...50                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | 5...80                      |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...50                |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Тегло [g]           | 51,5                                  |
| Размери [mm]        | 10 x 10 x 36                          |
| Материал            | корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM |
| Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)    |



## Свързващ кабел

VDOAF040VAS0001E03STGF030VAS

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | да                                      |                                                                                           |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 1 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

