


У свързващ кабел

YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	113,1



Y свързващ кабел

YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS

Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал	EPDM
Брой разпределителни кутии за портове	2
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения Скорост на движение Цикли на огъване Натоварване на усукване
	мин. 10 x диаметър на кабела макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s² > 1 Mio. ± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, оранжев; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
 Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




Y свързващ кабел

YDOAH032VAS0001E03STGH040VAS

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, черен, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

