
EVW062

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0010T04



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		заварячни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Обща текуща оценка (UL)	[A]	3
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	326,2

EVW062

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043SCS0010T04

Размери	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Материал		корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM	
Материал на гайката		месинг, с покритие против залепване на пръски	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения		Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
		Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
		Цикли на огъване	> 2 Mio.
		Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Статус на превключване	1 x Светодиод, бял
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Цветове на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял