


EVW108



Y свързващ кабел

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо [A]		3
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		-25...90
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		46,4
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с покритие против залепване на пръски
Уплътнителен материал		FKM
Брой разпределителни кутии за портове		2
Заварачни приложения		да



Y свързващ кабел

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Забележки	без държачи за етикети
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,5 mm; не облечени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Връзка





Y свързващ кабел

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

