


## Свързващ кабел с конектор

ADOGH046SCS0005T04



## Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | заварачни приложения                                                         |
| Без силикон | да                                                                           |

## Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | 10...36 DC |
| Клас на защита                    | II         |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4          |

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...75                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...75                |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Тегло [g]    | 181,7            |
| Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |

# EVW168



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH046SCS0005T04

|                      |                                               |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал             | корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM |                                                                                           |
| Материал на гайката  | месинг, с покритие против залепване на пръски |                                                                                           |
| Заварачни приложения | да                                            |                                                                                           |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения       | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                           | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                              | > 2 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                       | ± 180 °/m                                                                                 |

### Дисплей / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 4 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 2 x Светодиод, зелен |

### Забележки


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

### Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



### Връзка



|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | Цвета на проводниците : |
| BK = | черен                   |
| BN = | кафяв                   |
| BU = | син                     |
| WH = | бял                     |