


Y свързващ кабел

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	58,7
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал	FKM
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 15 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване
	> 1 Mio.

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер C

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm




Y свързващ кабел

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Електрическо свързване - Кабел


Кабел: 0,45 m, PVC, Без халоген, черен, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор А

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM;
 Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm



Електрическо свързване - Конектор В

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM;
 Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm

