


Капацитивен сензор

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KD5018

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]	60
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 15
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250



Капацитивен сензор

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Честота на превключване [Hz]	10
DC	
Устойчив на късо съединение	да
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	60
Реален обхват на засичане [mm]	60 ± 10 %
Sr	
Работен обхват [mm]	0...48,6
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-15...15
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65
Повишен имунитет	да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)
Тестове / одобрения	
EMC	IEC 60947-5-2
Механични данни	
Тегло [g]	291
Корпус	правоъгълен
Монтаж	неекраниран монтаж
Материал	PPE модифициран
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Акcesoари	
Доставени артикули	отвертка: 1
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Капацитивен сензор

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm

Връзка

