


Капацитивен сензор

KIA2010-ASI /US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 заземяващ пръстен



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	4...10
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Приложение

Система	оптична помощ за конфигуриране
---------	--------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...32 DC
Консумация на ток [mA]	50
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Честота на превключване [Hz]	40
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4...10
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане	да



Капацитивен сензор

KIA2010-ASI /US-100

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i класификация		
I/O AS-i конфигурация	[hex]	1
AS-i ID код	[hex]	F
AS-i сертификат		00501
Механични данни		
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		месинг с никелово покритие; PBT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, червен
Оптична помощ за конфигуриране		да
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки:	2
	отвертка:	1
Забележки		
Забележки	Осигурен диапазон: прибл. 10 ... 80% от Sn	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

KI5066



Капацитивен сензор

KIA2010-ASI /US-100

Връзка

