


KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K





Капацитивен сензор

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	3...15
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		да
Фабрични настройки за обхвата на засичане	[mm]	15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 65
Повишен имунитет		да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	102,6
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка: 1	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x клапан тип A DIN (DIN EN 175301-803)		
		



Капацитивен сензор

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Връзка

