




Т-образен сензор за цилиндри

MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/US



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Размери	[mm]	25 x 5 x 6,5
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток	[mA]	< 10
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	30
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	10000
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Магнитна чувствителност	[mT]	2,8



Т-образен сензор за цилиндри

MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/US

Скорост на движение	[m/s]	> 10
---------------------	-------	------

Прецизност / отклонения

Хистерезис	[mm]	< 1,5
------------	------	-------

Повторяемост	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Защита	IP 65; IP 67
--------	--------------

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B

MTTF	[Години]	3694
------	----------	------

UL одобрение	Номер за одобрение на UL	C003
--------------	--------------------------	------

Механични данни

Тегло	[g]	21,1
-------	-----	------

Монтаж	екраниран монтаж
--------	------------------

Тип на монтажа	закрепваща скоба с комбиниран слот / шестоъгълен конектор, ширина 1.5
----------------	---

Тип на цилиндъра	Т-образни цилиндри
------------------	--------------------

Размери	[mm]	25 x 5 x 6,5
---------	------	--------------

Материал	корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана
----------	--

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	здрав държач: 1
	кабелна скоба: 1

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: Накатена гайка, с възможност за въртене



Т-образен сензор за цилиндри

MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/US

Връзка

