




Т-образен сензор за цилиндри

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5186

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Монтажна скоба
- 2 сензорна повърхност



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Размери	[mm]	25 x 5 x 6,5
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 10
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	30
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	10000



Т-образен сензор за цилиндри

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	2,8
Скорост на движение [m/s]	> 10

Прецизност / отклонения

Хистерезис [mm]	< 1,5
Повторяемост [mm]	< 0,2

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 65; IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B

Механични данни

Тегло [g]	0,021
Монтаж	екраниран монтаж
Тип на монтажа	закрепваща скоба с комбиниран слот / шестоъгълен конектор, ширина 1.5
Тип на цилиндъра	Т-образни цилиндри
Размери [mm]	25 x 5 x 6,5
Материал	корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	здрав държач: 1
	кабелна скоба: 1

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PVC

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: Шестостенна гайка, с възможност за въртене, неръждаема стомана



Т-образен сензор за цилиндри

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Връзка

