




С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/AS



1 Монтажна скоба



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	30

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	2
Скорост на движение [m/s]	> 10

Прецизност / отклонения

Хистерезис [mm]	1
-----------------	---



С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/AS

Повторяемост	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Защита	IP 65; IP 67
--------	--------------

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B

MTTF	[Години]	2064
------	----------	------

UL одобрение	Номер за одобрение на UL	C008
--------------	--------------------------	------

Механични данни

Тегло	[g]	9,7
-------	-----	-----

Монтаж	неекраниран монтаж
--------	--------------------

Тип на цилиндъра	С-образни цилиндри
------------------	--------------------

Размери	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
---------	------	------------------

Материал	корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана
----------	--

Усилие на затягане	[Nm]	< 0,24
--------------------	------	--------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: плътно съответстващи



С-образен сензор за цилиндъра

MKS3020-BPKG/A/0,3M/ZH/AS

Връзка

