


Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0100/220VAC

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: N0031A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение	мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник
------------	---

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-15...10
Работно напрежение	[V]	< 220 AC
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC / 500 VA
Честота на превключване DC	[Hz] 10

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 30
Защита на терминали		IP 20

Тестове / одобрения

Одобрение	PTB Ex-84/2066X
-----------	-----------------

Класификация за безопасност

Обозначение	за клас на защита с искробезопасност
Напрежение	[V] < 13,4



Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0100/220VAC

Ток	[mA]	< 18,5
Мощност	[mW]	< 62
[Ex ia] IIC означение		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC индуктивност		1mH / 3mH
[Ex ia] IIB индуктивност		90mH
[Ex ia] IIC капацитет		390nF / 345nF
[Ex ia] IIB капацитет		660nF

Механични данни

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm] 75 x 55 x 110

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, червен
	Работа	Светодиод, зелен


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



- 1: Следене за прекъсване на проводник#
 2: Изходна функция
 3: Relais