


## Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0201 230VAC,RL

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: N0033A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



## Приложение

Приложение

мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник

## Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]

-15...10

Работно напрежение [V]

&lt; 230 AC

Брой канали

2

## Изходи

Електрическо изпълнение

реле

Контактен товар

5 A, 250 V AC / 100 VA

Честота на превключване AC [Hz]

20

## Условия на работа

Околна температура [°C]

-20...60

Защита

IP 30

Защита на терминали

IP 20

