


Външно осветление

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O2D944

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
-------------------	------------------

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Осветено поле [mm]	100 x 100
Дизайн	подсветка
Тип на работата	висок интензитет на светлината (максимална дължина на импулса: 50 ms, съотношение между макс. и космос: 1/10); нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа)



Външно осветление


BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Електрически показатели		
Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	Работен режим "постоянна работа": 450; Работен режим "висок светлинен интензитет": 250
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Входове		
Тригер		24 V PNP (IEC 61131-1)
Изходи		
Защита от претоварване		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...50
Защита		IP 65
Защита от прегряване		да
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	242
Механични данни		
Тегло	[g]	332,5
Размери	[mm]	156 x 133 x 9,2
Материал		алуминий
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на осветлението	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превишена температура / претоварване	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,15 m, PUR		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие		

Външно осветление

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Връзка



- | | |
|---|--|
| 4 | Тригер |
| 2 | Работен режим "висок светлинен интензитет" |