




Външно осветление

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
-------------------	------------------

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Осветено поле [mm]	50 x 50
Дизайн	подсветка
Тип на работата	Работа с постоянна светлина и импулсна работа

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	-10...10
Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 205
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	617

Входове

Тригер	5...24 V
--------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...50
-------------------------	----------



Външно осветление

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Защита	IP 54
Защита от прегряване	да; (> 50 °C)

Тестове / одобрения

Фотобиологична безопасност	освободена група; (EN 62471)
MTTF [Години]	308

Механични данни

Тегло [g]	264,4
Размери [mm]	105 x 81 x 9,8
Материал	алуминий
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на осветлението	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превишена температура / претоварване	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,30 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие






Външно осветление

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Връзка



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Тригер

Цветовете на проводниците :

- BK = черен
- BN = кафяв
- BU = син