


Външно осветление

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
-------------------	------------------

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Осветено поле [mm]	100 x 100
Дизайн	подсветка
Тип на работата	Работа с постоянна светлина и импулсна работа

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	-10...10
Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 410
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина



Външно осветление

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Дължина на вълната	[nm]	617
--------------------	------	-----

Входове

Тригер	5...24 V
--------	----------

Изходи

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...50
--------------------	------	----------

Защита	IP 54
--------	-------

Защита от прегряване	да; (> 50 °C)
----------------------	---------------

Тестове / одобрения

Фотобиологична безопасност	освободена група; (EN 62471)
----------------------------	------------------------------

MTTF	[Години]	292
------	----------	-----

Механични данни

Тегло	[g]	450,1
-------	-----	-------

Размери	[mm]	155 x 133 x 9,8
---------	------	-----------------

Материал	алуминий
----------	----------

Материал на лещата	стъкло
--------------------	--------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на осветлението	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превишена температура / претоварване	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие






Външно осветление

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Връзка



- | | |
|---|--------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Тригер |

Цветовете на проводниците :

- | | |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син |