


Дифузен сензор

OAT-FKOA/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	2
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Честота на превключване AC [Hz]	10



Дифузен сензор

OAT-FKOA/T

Честота на превключване	[Hz]	10
DC		
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Функция за време	[s]	0,5...2 (0,15...3)
Обхват на следене		
Обхват	[mm]	5...1500; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи		Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба
		отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Дифузен сензор

OAT-FKOA/T

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²

Връзка

