


Барьерен сензор - приемник

OAE-FCKG/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O4E500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
Функционален принцип	Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроиваеми)



Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FCKG/T

Функция за проверка на изхода	да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	300
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Функция за време [s]	0,5...10

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 50
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	0,287
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	90 x 30 x 70
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи	Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател	

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514 отвертка
--------------------	-------------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FCKG/T

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка



5 Функция за проверка на изхода

диаграми и графики

графика на печалба

