


Бариерен сензор - предавател

OGS-000W/LS/CUBE

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен с резба M18

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...60
Работно напрежение	[V]	20...250 AC
Консумация на ток	[mA]	< 5
Клас на защита		II; (double insulated)
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	633

Обхват на следене

Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 20
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	800
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 емисия	клас B



Барьерен сензор - предавател

OGS-000W/LS/CUBE

Механични данни		
Тегло	[g]	59,5
Корпус		правоъгълен с резба M18
Размери	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		цинкова отливка; PEI
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен

Електрическо свързване	
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ

Акcesoари	
Доставени артикули	гайка: 1


Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Връзка

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A бързодействащ