


## Барьерен сензор - предавател

OES-V/6m

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OE0006

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Характеристики на продукта

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Тип на светлината | Инфракчервена светлина |
| Корпус            | с резба                |

## Приложение

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Функционален принцип | Барьерен сензор |
|----------------------|-----------------|

## Електрически показатели

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Свързване към превключващ усилвател | да                                                 |
| Превключващи усилватели             | свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010 |
| Клас на защита                      | III                                                |
| Тип на светлината                   | Инфракчервена светлина                             |
| Дължина на вълната [nm]             | 950                                                |

## Изходи

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Защита срещу късо съединение | не |
| Защита от претоварване       | не |

## Обхват на следене

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Предавател / приемник | предавател |
| Обхват [m]            | < 1        |

## Условия на работа


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -20...80 |
|-------------------------|----------|



## Барьерен сензор - предавател

OES-V/6m

|                          |                            |        |
|--------------------------|----------------------------|--------|
| Защита                   | IP 67                      |        |
| Тестове / одобрения      |                            |        |
| EMC                      | EN 60947-5-2               |        |
| MTTF                     | [Години]                   | 49633  |
| Механични данни          |                            |        |
| Корпус                   | с резба                    |        |
| Размери                  | [mm]                       | M8 x 1 |
| Означение на резбата     | M8 x 1                     |        |
| Материал                 | месинг с никелово покритие |        |
| Акcesoари                |                            |        |
| Доставени артикули       | заклучващи гайки: 2        |        |
| Забележки                |                            |        |
| Единица на опаковката    | 1 брой                     |        |
| Електрическо свързване   |                            |        |
| Кабел: 6 m; 1 x 0,14 mm² |                            |        |
| Връзка                   |                            |        |



RD = Цветовете на проводниците :  
screen = червен  
екран