


Барьерен сензор - предавател

OES-V/S 6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OE0006

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Клас на защита	III
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 1

Условия на работа


Околна температура [°C]	-20...80
-------------------------	----------



Барьерен сензор - предавател

OES-V/S 6M

Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	49633
Механични данни		
Корпус	с резба	
Размери	[mm]	M8 x 1
Означение на резбата	M8 x 1	
Материал	месинг с никелово покритие	
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m; 1 x 0,14 mm²		
Връзка		



RD = Цветовете на проводниците :
screen = червен
екран