


Барьерен сензор - приемник

ONE-DPKG/0,20M/AS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O8E204

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Честота на превключване DC [Hz]	200
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - приемник

ONE-DPKG/0,20M/AS

Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват [m]		< 1,2
Възможност за регулиране на обхвата		не
Време за реакция		
Време за реакция [s]		< 2,5
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-20...50
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Тегло [g]		14,8
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		25,1 x 7,6 x 12,5
Материал		ABS
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, жълт мигане
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,2 m, PVC		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A		

Барьерен сензор - приемник

ONE-DPKG/0,20M/AS

Връзка

