


Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5061 + E11508 или OJ5100

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)



Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват	[mm]	1...600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	60
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	0,074
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		предния обектив
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да
Акcesoари		
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964	
	винтове: 2 x M3 x 16	
	пружинни шайби: 2	
	Гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	


Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял

диаграми и графики

графика на печалба

