


OJB-FPKG/FO/0,15M/US



CE  UK
CA



Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват	[mm]	1...600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	60
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	867
Механични данни		
Тегло	[g]	53,2
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		предния обектив
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване		да
Акcesoари		
Доставени артикули	Основна скоба:	1, E20964
	винтове:	2 x M3 x 16
	пружинни шайби:	2
	Гайки:	2
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/0,15M/US


Електрическо свързване

Кабел: 0,15 m, PVC

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



2 Teach

Дифузен сензор

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

диаграми и графики

графика на печалба

