


Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Спрени изделия

Алтернативни артикули: OJ5109

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Бутон без функции



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Функционален принцип	Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200	
Честота на превключване DC [Hz]	1200	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 10	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	968	
Механични данни		
Тегло [g]	54,8	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	35 x 24 x 11	
Материал	корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS	
Материал на лещата	стъкло	
Настройка на обектив	предния обектив	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електронно заключване	да	
Акcesoари		
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964	
	винтове: 2 x M3 x 16	
	пружинни шайби: 2	
	Гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	

Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Електрическо свързване

Кабел: 0,15 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: Nylrel 8068; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



2

Teach



Барьерен сензор - приемник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

диаграми и графики

графика на печалба

