



Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO/AS



1 Бутон без функции



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 19
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 10



Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO/AS

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	1000
--	------

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [Години]	1764
---------------	------

Механични данни

Тегло [g]	26,75
-----------	-------

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Размери [mm]	35 x 11 x 24
--------------	--------------

Материал	корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
----------	--

Материал на лещата	стъкло
--------------------	--------

Настройка на обектив	странични лещи
----------------------	----------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винтове: 2
--------------------	------------

	пружинни шайби: 2
--	-------------------

	Гайки: 2
--	----------

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
-----------	-----------------------------------

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO/AS

Връзка

