


Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



1 Бутон без функции

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 19
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи


Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO

Обхват на следене			
Предавател / приемник		предавател	
Обхват	[m]	< 10	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	1000	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...60
Защита			IP 67
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	35 x 11 x 24	
Материал		корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS	
Материал на лещата		стъкло	
Настройка на обектив		странични лещи	
Дисплей / работни елементи			
Дисплей		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		винтове: 2	
		пружинни шайби: 2	
		Гайки: 2	
Забележки			
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²			
Връзка			



BN = Цветовете на проводниците :
кафяв
BU = син