


Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPKG/SO/AS

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5186

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----



Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPGK/SO/AS

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeаеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	2000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	0,2...1,5; (Призматичен рефлектор 50 x 50 mm E20722)
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	64
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	0,036
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	35 x 11 x 24
Материал	корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Функция обучение	да	
Електронно заключване	да	

Акcesoари

Доставени артикули	винтове: 2
	пружинни шайби: 2
	Гайки: 2

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти

OJPGFPGK/SQ/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2

Teach



Ретро-рефлекторен сензор за откриване на
прозрачни обекти

OJPGFPKG/SO/AS

диаграми и графики

графика на печалба

