


Барьерен сензор - предавател

OJS-OOKG/SO/AS



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	0...10
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	1000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Барьерен сензор - предавател

OJS-00KG/SO/AS

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	2230
Механични данни		
Тегло	[g]	16,6
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		ABS; SEPS
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

