


Барьерен сензор - предавател

OLS-00KG/US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5S500 + E21122

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Бутон без функции

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Защита срещу пренапрежение	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
-----------------------	------------



Барьерен сензор - предавател

OLS-00KG/US-100

Обхват [m]	< 25
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2500
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	75 x 27 x 62
Материал	PA; PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

