


Барьерен сензор - предавател

OLSLOOKG/US-100

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5S700 + E21122

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Защита на лазера клас	2
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Защита срещу пренапрежение	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	675
Тип. живот [h]	50000

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
------------------------------	----



Барьерен сензор - предавател

OLSLOOKG/US-100

Вид защита от късо съединение	импулсна
-------------------------------	----------

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 60
Възможност за регулиране на обхвата	не
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm]	3
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	150
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...50
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Защита на лазера клас	2	

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	75 x 27 x 62
Материал	PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





Барьерен сензор - предавател

OLSLOOKG/US-100

Връзка

