


Фиброоптичен усилвател

OOF-FNKG/M12/KL4

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
---------	-------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...36 DC
Консумация на ток [mA]	50; ((24 V))
Макс. консумация на енергия [VA]	1,2
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	630

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)



Фиброоптичен усилвател

00F-FNKG/M12/KL4

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
Функция за проверка на изхода		да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	200
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	1500
Бележки за честотата на превключване	[Hz]	фиксиран.
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,001...0,1

Обхват на следене

Обхват	[m]	< 3,8; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...300; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата		да

Софтуер / програмиране

Опции за задаване на параметри	автоматична и ръчна настройка на точката на превключване; логически функции И ИЛИ; втора точка на превключване
--------------------------------	--

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Тегло	[g]	0,496
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	79,9 x 79,4 x 70,7
Брой канали		4
Оптична връзка		FE-11 / FT-11
Материал		корпус: ABS; прозорец за показване: PMMA; LED прозорец: SEPS; капак: цинкова отливка с пластмасово покритие (PA)

Дисплей / работни елементи

Дисплей		напълно графичен LCD дисплей, възможност за завъртане на дисплея с 180 ° избор на език (немски, английски, френски)
	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
Електронно заключване		да



Фиброоптичен усилвател

00F-FNKG/M12/KL4

Акcesoари

Доставени артикули

релса: 1 x 68 mm, EN 60715

Забележки

Забележки


cULus - Необходим източник клас 2

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



4: Out 1
2: Out 2
5: Out 3
6: Out 4

7

Функция за проверка на изхода