




Барьерен сензор - приемник

ORE-V



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 2

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения


MTTF [Години]	49633
---------------	-------



Барьерен сензор - приемник

ORE-V

Механични данни	
Тегло	[g] 59
Корпус	правоъгълен
Материал	PPO модифициран
Настройка на обектив	странични лещи
Акcesoари	
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20212
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Връзка	



WH = Цветовете на проводниците :
screen = бял
екран