




Барьерен сензор - предавател

ORS-V/10m

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OR0003

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 2

Условия на работа


Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67



Барьерен сензор - предавател

ORS-V/10m

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	57078
Механични данни		
Тегло	[g]	0,129
Корпус		правоъгълен
Материал		PPO модифициран
Настройка на обектив		странични лещи
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20212
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Връзка		



RD = Цветовете на проводниците :
screen = червен
екран