




Дифузен сензор

ORT-V

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват [mm]	< 300; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
-------------	-----------------------------------

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	25 x 10 x 15
Материал	PPO модифициран

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20212
--------------------	-------------------------



Дифузен сензор

ORT-V

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Връзка



1 = предавател

2 = приемник

Цвета на проводниците :

RD = червен

WH = бял

screen = екран