


Барьерен сензор - предавател

ORS-V/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 2

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения


EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Барьерен сензор - предавател

ORS-V/6M

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	25 x 10 x 15
Материал	PPO модифициран
Акcesoари	
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20212
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Връзка	



RD = Цветове на проводниците :
screen = червен
екран