


Барьерен сензор - предавател

OSS-00KG



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 20
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Барьерен сензор - предавател

OSS-00KG

MTTF	[Години]	1801
------	----------	------

Механични данни

Тегло	[g]	264
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, жълт
---------	--------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързванетерминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5**Връзка**