



## Ретро-рефлекторен сензор

OUR-HPKG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OU5070

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приемник в горната леща  
Трансмисер в долната леща



## Характеристики на продукта

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Тип на светлината | Инфракчервена светлина |
| Корпус            | правоъгълен            |

## Приложение

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
|----------------------|--------------------------|

## Електрически показатели

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...55 DC             |
| Консумация на ток [mA]               | 35; ((24 V))           |
| Клас на защита                       | II                     |
| Защита срещу обръщане на полярността | да                     |
| Тип на светлината                    | Инфракчервена светлина |
| Дължина на вълната [nm]              | 950                    |

## Изходи


|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP             |
| Изходна функция                                        | режим на светло |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2,5             |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250             |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 160             |
| Защита срещу късо съединение                           | да              |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна        |
| Защита от претоварване                                 | да              |



## Ретро-рефлекторен сензор

OUR-HPKG/6M

| Обхват на следене                            |                        |                                               |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Обхват                                       | [m]                    | 0,15...3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
| Възможност за регулиране на обхвата          |                        | да                                            |
| Макс. Диаметър на светлинното петно          | [mm]                   | 262                                           |
| Размерите на светлинното петно се отнасят до |                        | при максимален обхват                         |
| Условия на работа                            |                        |                                               |
| Околна температура                           | [°C]                   | -25...80                                      |
| Защита                                       |                        | IP 67                                         |
| Тестове / одобрения                          |                        |                                               |
| EMC                                          | EN 60947-5-2           |                                               |
|                                              | EN 55011               | клас B                                        |
| Механични данни                              |                        |                                               |
| Тегло                                        | [g]                    | 0,298                                         |
| Корпус                                       |                        | правоъгълен                                   |
| Размери                                      | [mm]                   | 28 x 16 x 51                                  |
| Материал                                     |                        | PPE модифициран                               |
| Материал на лещата                           |                        | стъкло                                        |
| Дисплеи / работни елементи                   |                        |                                               |
| Дисплей                                      | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт                           |
| Аксесоари                                    |                        |                                               |
| Доставени артикули                           |                        | Ъглова скоба: 1, E20211                       |
| Забележки                                    |                        |                                               |
| Единица на опаковката                        |                        | 1 брой                                        |
| Електрическо свързване                       |                        |                                               |
| Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>    |                        |                                               |
| Връзка                                       |                        |                                               |



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

## Ретро-рефлекторен сензор

OUR-HPKG/6M

## диаграми и графики

графика на печалба

