


Барьерен сензор - приемник

OWE-FPKG/AS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	25; ((36 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	250
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна





Барьерен сензор - приемник

OWE-FPKG/AS

Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 4	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	36 x 60 x 10	
Материал	ABS подсилено фибростъкло	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A		



Връзка





Барьерен сензор - приемник

OWE-FPKG/AS

диаграми и графики

графика на печалба

