


Барьерен сензор - предавател

OWS-00KG/0,1M/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5065

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; ((36 V))
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 4
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	320
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват



Барьерен сензор - предавател

OWS-00KG/0,1M/US

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	0,026
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	36 x 60 x 10
Материал		ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,1 m, PVC		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		



Връзка

