




Лиценз за работа на moneo в среди за виртуализация

moneo vAppliance License



#### Приложение

Приложение	Виртуален уред за управление на софтуера moneo в съществуваща ИТ инфраструктура предварително инсталиран софтуер moneo вкл. система за управление за поддръжка на уреди
Конфигурация	Интегриране на .OVF файла в среда за виртуализация и последваща конфигурация в AMS (система за управление на уреди)
Съвместимост	VMware vSphere 7.0 или по -нова версия Microsoft Hyper-V 2019 или по-нова версия
Свързаност	интерфейси за сензор и ИТ мрежа
Експлоатационна поддръжка	вкл. поддръжка и поддръжка до края на следващата година

#### Софтуер / програмиране

Език	Английски
Носител на данни	Изтегли



## Лиценз за работа на moneo в среди за виртуализация

moneo vAppliance License

Вид на лиценз	единичен лиценз
Клас лиценз	пълна версия

### Системни изисквания

Мин. CPU цикъл	1,8 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора	4
Мин. RAM	8 GB
Мин. графична резолюция	1920 x 1080
Мрежова карта	2 x Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол	Ethernet TCP/IP
Операционна система	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (или по -нова версия)
Уеб браузър	Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)

### Забележки

Забележки	лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
-----------	--